




RU

BATHTUB LIKE

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
УХОДУ**

Габаритные размеры:


Ванна акриловая 1500x700



AM·PM

Like

Ванна акриловая 1700x700



Внимание!

Размеры на чертеже указаны в мм.

Допуск на отклонение фактического размера акриловых комплектующих, относительно заявленных на чертеже, — ± 5 мм на 1 м-п.

Перед сборкой/установкой акриловых ванн необходимо удалить защитную пленку.

2. Комплект поставки:

Корпус ванны, комплект крепежа, каркас, инструкция по монтажу.

Внимание!

Ванна поставляется в разобранном виде, отдельными артикулами!

Для сборки и установки (монтажа каркаса) необходимы инструменты: ключи гаечные 19, 22, уровень строительный, отвертка крестовая.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Внимание! Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100–300 мк.

— во избежание повреждения поверхности ванны не допускается использование воды температурой более 60 град. С.

— используйте для очистки ванны мягкие моющие средства или мыло.

— не используйте для очистки ванны агрессивные моющие средства или абразивные пасты.

— сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.

— неглубокие царапины могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

ВНИМАНИЕ!!! Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления!

AM-PM

AM.PM AG Torstrasse 177 D-10115 Berlin

WWW.AMPM-WORLD.COM